

Vákuová prísavek VAS-10-M5-PUR-B

Číslo dielu: 1469698

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prísavek	1.1 s
Menovitá šírka	2 s
Priemer prísavek	10 s
Objem prísavek	0.12 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavek	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	4 N
Hmotnosť výrobku	4 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M5
Farba	modrá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavek	PUR