


Príruba motora EAMF-A-44A/B/C-67A-S1

Číslo dielu: 1476305

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	Ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	180 g
Kód rozhrania vstupu motora	67A
Kód rozhrania pre teleso spojky	44A 44B 44C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS