

Konštrukčná zostava vlnovca EADB-V2-63-S101-200

Číslo dielu: 1488362

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	93 s
Veľkosť	63
Rozsah zdvihu	101 s...200 s
Predĺženie piestnej tyče	68 s
Tvar	okrúhly tvar
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Súprava vlnovca so zvedeným odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Odolnosť proti médiám	Prachové častice Triesky Oleje Tuky Benzíny
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Pohybovaná hmotnosť	142 g
Hmotnosť výrobku	265 g
Spôsob upevnenia	nasúvateľné so závitovým kolíkom
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačných dielov	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál vlnovca	NBR
Materiál závitových kolíkov	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ