


Programovací kábel NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

Číslo dielu: 1501332

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Montážna poloha	ľubovoľná
Elektrický prípoj 1	Priama zástrčka, USB 2.0 typu A, 4-pin
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	USB 2.0 typ B
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	4
Elektrický prípoj 2	Priama zástrčka, USB 2.0 typ B, 4-pin
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	USB 2.0 typ A
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	4
Dĺžka kábla	1.8 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii