

Časovač PZVT-30-SEC

Číslo dielu: 150238

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	mechanický sekvenčný čítač s pneumatickým pohonom
Vypínací tlak	0.1 bar
Prevádzkový tlak	2 bar...6 bar
Zapínací tlak	1.6 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	50 l/min
Nastaviteľný čas oneskorenia	2 s...30 s
Presnosť nastavenia	± 0,6 s
Doba prestávky pre reset	200 ms
Opakovateľná presnosť, nastavenie času	± 0,3 s
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP54 s ochranným krytom a čelným rámom podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	45 g
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela
Pneumatický prípoj	Vnúťorný závit M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	ABS