



Bezdotykový spínač SIEN-M30B-NS-K-L

Číslo dielu: 150432

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 60947-5-2
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Menovitá spínacia vzdialenosť	10 s
Zaručená spínacia vzdialenosť	8.1 s
Redukčné faktory	Hliník = 0,45 Ušľachtilá oceľ St 18/8 = 0,8 Med' = 0,4 Mosadz = 0,55 Oceľ St 37 = 1,0
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Opakovateľná presnosť	0.5 s
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Hysteréza	1.1 s
Max. frekvencia spínania	1200 Hz
Max. výstupný prúd	200 mA
Pokles napätia	2 V
Odolnosť proti skratu	taktovacia
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Zvyškové vlnenie	+/- 20 %
Prúd naprázdno	10 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj	3- žilový Kábel
Dĺžka kábla	2.5 m
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Veľkosť	M30x1,5
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Uťahovací moment	40 Nm
Druh montáže	zapustené

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	155 g
Materiál telesa	Mosadz PBTP pochrómované
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Druh krytia	IP67
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Výber doplnkových informácií o snímači	s normalizovanou spínacou vzdialenosťou
Elektrický výstup	NPN
Výber vyhotovenia snímača	Štandard