


normovaný valec DNG-3"-2"-PPV-A

číslo dielca: 151622

FESTO

vychádzajúce z ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v oboch koncových polohách.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	50,8 mm
priemer piesta	80 mm
závit na piestnici	UNF3/4-16
Tlmenie	Pneumatické tlmenie obojstranne nastaviteľné (PPV)
Vyhovuje predpisu	ISO 6431 VDMA 24562
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	0,6 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	36 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	2.721 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	3.016 N
Pneumatická prípojka	M10