


Zásuvka MSSD-EB

Číslo dielu: 151687

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2,5
Káblový výstup	uhlový
Poznámka ku káblovému výstupu	prestavitel'né o 90°
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	11 g
Elektrický prípoj	3-pin Zásuvka Uhlová zásuvka Tvar C podľa DIN EN 175301-803 podľa DIN EN 61984 štvorhranná konštrukcia MSEB štvorhranná konštrukcia MSN2
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...300 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	6 A
Prúdová zaťažiteľnosť	6 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	4 kV
Prípojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Konektor kábla	Pg7
Priemer kábla	6 s...8 s
Prípustný priemer kábla	7.5 s
Menovitý prierez vodiča	0.75 mm ²
Prierez prípoja	0.75 mm ²

Charakteristický znak	Hodnota
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-45 °C...90 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	Plast
Farba telesa	čierna
Materiál tesnení	NBR