

Zásuvka s káblom KMEB-1-24-5-LED

Číslo dielu: 151689

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikácia stavu signálu	Žltá LED dióda
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	230 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, podľa EN 175301-803, tvar C
Elektrický prípoj 1, tvar	hrnatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pokyny ku káblovému výstupu	90°
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2,5
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	3
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Pripojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Priemer kábla	5.2 s
Štruktúra kábla	3 x 0,5 mm ²
Zakončenia žíl	Koncová dutinka kábla
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	PA66-GF30
Materiál tesnení	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi, postriebená