


Lineárny pohon DGO-16- -PPV-A-B

Číslo dielu: 15222

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 s...2500 s
Priemer piestu	16 mm
Tlmenie	pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Montážna poloha	ľubovoľná
Princíp unášania	silový (magnet)
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	1.7 bar...7 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	14 s
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	121 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	121 N
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	3 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	620 g
Pneumatický prípoj	M5
Materiál veka	Hliník
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ