

Lineárny pohon DGO-1/2"- -P-A-B

Číslo dielu: 15227

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0.04 in...157 in
Priemer piestu	1/2"
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie
Princíp unášania	silový (magnet)
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	68 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	68 N
Pneumatický prípoj	10-32 UNF-2B