

Vákuová prísavka VAS-125-3/8-NBR

Číslo dielu: 152605

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	7 s
Priemer prísavky	125 s
Účinný priemer sania	105 s
Poloha prípojov	hore
Tvar prísavky	okružla, plochá
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Odtŕhávacia sila pri 70 % vákuu	606 N
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	606 N
Upevňovací závit	G3/8
Upevnenie prísavky	G3/8
Prípoj vákua	G3/8
Farba	čierna
Shore tvrdosť	70 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Zinkový tlakový odliatok
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR