


# prísavka s vlnovcom VASB-125-3/8-PUR

číslo dielca: 152610

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7 mm
Priemer nasávania	125 mm
Efektívny priemer sania	105 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vakuua hore okružhla, záhyb 1,5x
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Odrhovacia sila pri 70% vakuu	606 N
Upevňovací závit	G3/8
Upevnenie nasávania	G3/8
Prípojka vakuua	G3/8
Tvrdosť podľa Shora	62
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)