


Tlakový spínač PEV-W-S-LED-GH

Číslo dielu: 152616

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Relatívny tlak
Metóda merania	Pneumaticko-elektrický prevodník tlaku
Rozsah merania tlaku	2 bar...8 bar
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Max. tlak preťaženia	20 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač
Hysteréza	0.5 bar...2 bar
Max. frekvencia spínania	3 Hz
Max. výstupný prúd	2500 mA
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104 Priemer 8 mm, kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia Aretácia skrutkou nie je otočný
Elektrický prípoj 1, kompatibilný spôsob upevnenia	Kompatibilné s aretáciou so západkou Kompatibilné s aretáciou so skrutkou, otočné
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s DIN lištou voliteľne:
Montážna poloha	ľubovoľná

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj	M5
Hmotnosť výrobku	56 g
Materiál telesa	PA PET POM
Materiál membrány	NBR
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Nastavovací rozsah prahových hodnôt	2 bar...8 bar
Druh krytia	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III