

Plastová hadica PAN-8X1,25-SI

Číslo dielu: 152700

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	43 s
Vnútorňý priemer	5.9 s
Min. polomer ohybu	22 s
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Povolenie	TÜV
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.024 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 8 mm pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 6 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm
Farba	strieborná
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A