

Odpúšťanie kondenzátu WA-2

Číslo dielu: 152810

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	mechanicky
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Pomocné ručné ovládanie	tlačidlom
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	externe mechanicky plnoautomaticky
Merané hodnoty	Stav naplnenia
Funkcia ventilu	2/2 otvorený monostabilný
Prevádzkový tlak	1.5 bar...14 bar
Prevádzkové médium	Voda
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	92 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prípoj odvádzania kondenzátu	PK-4
Pneumatický prípoj	M9
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina