

# Nástrčné Y-spojenie

## QSY-6-4

Číslo dielu: 153153

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                                   |
| Menovitá šírka                           | 2.3 s                                                                      |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                                  |
| Tvar                                     | Tvar Y                                                                     |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                         |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                          |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi          |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi        |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku           | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C                                          |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/ríadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                  |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Teplota okolia                           | -10 °C...80 °C                                                             |
| Hmotnosť výrobku                         | 11 g                                                                       |
| Počet výstupov                           | 2                                                                          |
| Počet prívodov                           | 1                                                                          |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                                      |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm                                      |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | modrá                                                                      |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                             |
| Materiál telesa                          | PBT                                                                        |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM                                                                        |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                                        |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                          |