

# Viacnásobný rozdeľovač

## QSLV2-1/8-6

Číslo dielu: 153212

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                          | Štandard                                                                   |
| Menovitá šírka                                   | 3.2 s                                                                      |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape             | Povrchová úprava                                                           |
| Montážna poloha                                  | ľubovoľná                                                                  |
| Konštrukcia                                      | Princíp push-pull                                                          |
| Veľkosť balenia                                  | 1                                                                          |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty         | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi          |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty              | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi        |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                   | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                           |
| Prevádzkové médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/ríadiacom médiu          | Možnosť prevádzky s mazaním                                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                  |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Teplota okolia                                   | -10 °C...80 °C                                                             |
| Menovitý uťahovací moment                        | 7 Nm                                                                       |
| Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment | ± 20 %                                                                     |
| Hmotnosť výrobku                                 | 28 g                                                                       |
| Počet výstupov                                   | 2                                                                          |
| Počet prívodov                                   | 1                                                                          |
| Pneumatický prípoj 1                             | Vonkajší závit R1/8                                                        |
| Pneumatický prípoj 2                             | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                                      |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                       | modrá                                                                      |
| Pokyny k materiálu                               | V zhode s RoHS                                                             |
| Materiál telesa                                  | PBT                                                                        |
| Materiál dutej skrutky                           | Poniklovaná mosadz                                                         |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku                    | POM                                                                        |
| Materiál tesnenia hadice                         | NBR                                                                        |
| Materiál časti na upnutie hadice                 | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                          |

