

# Nástrčné puzdro QSH-10-8

Číslo dielu: 153259

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                 | Hodnota                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                               | Štandard                                                                                        |
| Menovitá šírka                                        | 4.9 s                                                                                           |
| Montážna poloha                                       | ľubovoľná                                                                                       |
| Tvar                                                  | priamy tvar                                                                                     |
| Veľkosť balenia                                       | 10                                                                                              |
| Konštrukcia                                           | Princíp push-pull                                                                               |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty              | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                               |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty                   | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                             |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                        | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C                                                               |
| Prevádzkové médium                                    | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)                       |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu               | Možnosť prevádzky s mazaním                                                                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                    | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                       |
| Zhoda s LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14 | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1 |
| Teplota okolia                                        | -10 °C...80 °C                                                                                  |
| Hmotnosť výrobku                                      | 1.3 g                                                                                           |
| Pneumatický prípoj 1                                  | Nástrčné púzdro s priemerom 10 mm                                                               |
| Pneumatický prípoj 2                                  | Nástrčné púzdro s priemerom 8 mm                                                                |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                            | modrá                                                                                           |
| Pokyny k materiálu                                    | V zhode s RoHS                                                                                  |
| Materiál telesa                                       | PBT                                                                                             |