


# Manometer MA-15-10-QS-8

Číslo dielu: 153385

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozsah indikácie                        | 0 bar...10 bar                                            |
| Menovitá veľkosť manometra              | 15                                                        |
| Konštrukcia                             | Manometer s Bourdonovou trubicou bez meracieho mechanizmu |
| Spôsob upevnenia                        | Montáž do vedenia                                         |
| Prevádzkové médium                      | Inertné plyny<br>neutrálne tekutiny                       |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | bez acetylénu<br>bez kyslíka                              |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi        |
| Činiteľ striedavého zaťaženia           | 0.66                                                      |
| Trieda presnosti merania                | 5                                                         |
| Druh krytia                             | IP53                                                      |
| Teplota média                           | -20 °C...60 °C                                            |
| Teplota okolia                          | -20 °C...60 °C                                            |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                                            |
| Pokyny k materiálom                     | V zhode s RoHS                                            |
| Poloha prípojov                         | Zadná strana, v strede                                    |
| Pneumatický prípoj                      | QS-8                                                      |
| materiály v kontakte s médiom           | Mosadz                                                    |
| Materiál naskrutkovacieho čapu          | Mosadz                                                    |
| Materiál telesa                         | Oceľ                                                      |
| Materiál priezoru                       | PC                                                        |
| Farba telesa                            | čierna                                                    |
| Hmotnosť výrobku                        | 10 g                                                      |
| Stupnica                                | Jednoduchá stupnica<br>bar (vonkajšia)                    |