

# Blokovácia nástrčná L-rýchlospojka QSKL-3/8-10

Číslo dielu: 153436

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                          | Štandard                                                                                                                                                          |
| Menovitá šírka                                   | 5.3 s                                                                                                                                                             |
| Prípustný typ hadice                             | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Hĺbka zasunutia hadice                           | 21 s                                                                                                                                                              |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape             | Povrchová úprava                                                                                                                                                  |
| Montážna poloha                                  | ľubovoľná                                                                                                                                                         |
| Tvar                                             | Tvar L                                                                                                                                                            |
| Veľkosť balenia                                  | 1                                                                                                                                                                 |
| Konštrukcia                                      | Princíp push-pull                                                                                                                                                 |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty         | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                 |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty              | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| Prevádzkové médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                                                                                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu          | Možnosť prevádzky s mazaním                                                                                                                                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                                                                                         |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| Teplota okolia                                   | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| Menovitý uťahovací moment                        | 15.5 Nm                                                                                                                                                           |
| Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment | ± 20 %                                                                                                                                                            |

| Charakteristický znak            | Hodnota                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Hmotnosť výrobku                 | 46 g                                   |
| Spôsob upevnenia                 | Vonkajší šesťhran SW17                 |
| Pneumatický prípoj 1             | Vonkajší závit R3/8                    |
| Pneumatický prípoj 2             | pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku       | modrá                                  |
| Materiál naskrutkovacieho čapu   | Poniklovaná mosadz                     |
| Pokyny k materiálu               | V zhode s RoHS                         |
| Materiál telesa                  | PBT                                    |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku    | POM                                    |
| Materiál tesnenia hadice         | NBR                                    |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ      |