

Spätný ventil HA-1/8-QS-8

Číslo dielu: 153452

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	R1/8
Pneumatický prípoj 2	QS-8
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	331 l/min
Prevádzkový tlak	-1 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Min. diferenciálny tlak, otvorenie	0.1 bar
Min. rozdielový tlak zatvoriť	0.2 bar
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	22 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS