

Spätný ventil
HA-3/8-QS-12
Číslo dielu: 153458

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	R3/8
Pneumatický prípoj 2	QS-12
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1876 l/min
Prevádzkový tlak	-1 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Eloxovaný hliník
Farba telesa	strieborný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Min. diferenciálny tlak, otvorenie	0.1 bar
Min. rozdielový tlak zatvoriť	0.2 bar
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	50 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS