

Spätný ventil H-QS-4

Číslo dielu: 153462

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	QS-4
Pneumatický prípoj 2	QS-4
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	136 l/min
Prevádzkový tlak	-1 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Eloxovaný hliník
Farba telesa	čierna
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Min. diferenciálny tlak, otvorenie	0.1 bar
Min. rozdielový tlak zatvoriť	0.2 bar
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	5.3 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS