


Guľový kohút QHS-QS-6

Číslo dielu: 153485

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 bistabilný
Pneumatický prípoj 1	QS-6
Pneumatický prípoj 2	QS-6
Spôsob ovládania	manuálne
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	528 l/min
Menovitá šírka	4 s
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	PBTP
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Princíp tesnenia	mäkký
Konštrukcia	Guľový ventil
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	16.5 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS