

Guľový kohút QH-QS-4-1/8

Číslo dielu: 153486

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 bistabilný
Pneumatický prípoj 1	R1/8
Pneumatický prípoj 2	QS-4
Spôsob ovládania	manuálne
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	235 l/min
Menovitá šírka	2.5 s
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	PBTP
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Princíp tesnenia	mäkký
Konštrukcia	Guľový ventil
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	14 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS