

# Nástrčné T-zoskrutkovanie QSYL-1/8-5/32-U

Číslo dielu: 153779

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                          |
| Menovitá šírka                           | 3.9 s                                                             |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape     | Povrchová úprava                                                  |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                         |
| Tvar                                     | Tvar L, 2-násobný, paralelný                                      |
| Veľkosť balenia                          | 1                                                                 |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                 |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Klasifikácia Maritime                    | pozri certifikát                                                  |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                         |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Teplota okolia                           | -10 °C...60 °C                                                    |
| Max. ťahovací moment                     | 8 Nm                                                              |
| Hmotnosť výrobku                         | 14 g                                                              |
| Počet výstupov                           | 2                                                                 |
| Počet prívodov                           | 1                                                                 |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran 7/16                                            |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit 1/8 NPT                                            |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"                            |
| Teplota okolia vo °F                     | 14 °F...140 °F                                                    |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | sivá                                                              |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                    |
| Materiál telesa                          | PBT                                                               |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM                                                               |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                               |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                 |