

Spínacia zástavka
DASI-Q11-35/40-A-SL
Číslo dielu: 1548155

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	35 40
Tvar	pre drážku T
pre priemer piestu	Ø35 Ø40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	8 g
Spôsob upevnenia	upnuté v drážke T so závitovým kolíkom s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované