


Hadicové hrdlo N-1/4-P-9-MS

Číslo dielu: 15632

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	6.5 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	12 Nm
Hmotnosť výrobku	20 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vnútorným priemerom 9 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz