

# Hadicové hrdlo N-1/2-P-9-MS

Číslo dielu: 15635

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                           | 8 s                                                       |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape     | Tesniaci krúžok                                           |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                 |
| Tvar                                     | priamy tvar                                               |
| Veľkosť balenia                          | 1                                                         |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.95 bar...16 bar                                        |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                 |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota okolia                           | -10 °C...60 °C                                            |
| Max. ťahovací moment                     | 18 Nm                                                     |
| Hmotnosť výrobku                         | 44 g                                                      |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit G1/2                                       |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vnútorným priemerom 9 mm                     |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál telesa                          | Mosadz                                                    |