

Voľnobeh
FLSR-32-R
Číslo dielu: 15687

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Smer otáčania	Pohyb doprava
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	9.98 Nm
Hmotnosť výrobku	1120 g
Materiál telesa	Hliníkový odliatok
Materiál dutinky	Cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	Cementačná oceľ