


# Kyvná príruka SUA-20

Číslo dielu: 157320

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Veľkosť                            | 20                                         |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Teplota okolia                     | -40 °C...90 °C                             |
| Hmotnosť výrobku                   | 41 g                                       |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                             |
| Materiál upevnenia                 | Hliníková tvárna zliatina                  |
| Materiál čapu                      | Oceľ, pozinkovaná                          |
| Materiál dutinky                   | Pružinová oceľ                             |
| Materiál ložiska                   | Plast                                      |
| Materiál skrutiek                  | Oceľ, pozinkovaná                          |
| Materiál poistky                   | Pružinová oceľ                             |
| Materiál hriadeľa                  | Oceľ<br>s ochrannou vrstvou                |