

Kyvná príruka SUA-32

Číslo dielu: 157322

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	138 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiál čapu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál dutinky	Pružinová oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál poistky	Pružinová oceľ
Materiál hriadeľa	Oceľ s ochrannou vrstvou