

Elektrické napojenie CPX-CTEL-4-M12-5POL

Číslo dielu: 1577012

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Protokol	I-Port
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Hmotnosť výrobku	110 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Max. dĺžka vedenia	20 m
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilnený PA PC
LED displeje	I-Port, stav / diagnostika Stav modulu Stav záťažového napájania Stav, napájanie systému
Diagnostika	Chyba komunikácie Skrat modulov Modulovo orientovaná diagnostika Podpätie
Ovládacie prvky	DIL-prepínač
Maximálny rozsah adries, vstupy	32 bajt
Max. množstvo adries výstupov	32 bajt
Parametrizácia	Diagnostická odozva Failsafe na každý kanál Vynútenie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Parametre modulu Režim výmeny náradia
Interný čas cyklu	1 ms na každý 1 bajt užívateľských dát
Prídavné funkcie	Režim výmeny náradia

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrický prípoj	4x zásuvka 5-pin Kódovanie A M12
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 65 mA
Preklenutie výpadku napájania	10 ms
Max. celkový prúd výstupov na kanál	4 x 1,6 A
Max. napájanie prúdom na kanál	4 x 1,6 A
Oddelenie potenciálov kanál - kanál	nie
Elektrická izolácia kanálu od vnútornej zbernice	Áno, pri použití dodatočného napájania
Počet rozhraní zariadenia	4