


Kyvňý pohon
DRRD-32-180-FH-Y9A
 Číslo dielu: 1578518

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Uhol tlmenia	82 stupeň
Rozsah nastavenia uhla kyvu na každú koncovú polohu	+10 / -190 deg
Uhol kyvu	180 stupeň
Tlmenie	interné hydraulické tlmenie, normálne
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Ozubený hriadeľ/pastorok
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10.1 Nm
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti	2.6 kg.m ²
Hmotnosť výrobku	2976 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s vnútorným závitom voliteľne:
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hnacieho hriadeľa	Popúšťaná oceľ
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina hladko eloxovaný