

Tester snímača SM-TEST-1

Číslo dielu: 158481

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...20 V
Elektrické napájanie	Dve 9V blokové batérie
Prevádzková indikácia	Žltá LED dióda
Druh krytia	IP20
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L