

# Modul spätného nastavenia PZVT-AUT

Číslo dielu: 158496

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                                                | mechanický sekvenčný čítač s pneumatickým pohonom                  |
| Vypínací tlak                                              | 0.1 bar                                                            |
| Prevádzkový tlak                                           | 2 bar...6 bar                                                      |
| Zapínací tlak                                              | 1.6 bar                                                            |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 50 l/min                                                           |
| Nastaviteľný čas oneskorenia                               | 0.2 s...2 s                                                        |
| Doba prestávky pre reset                                   | 200 ms                                                             |
| Opakovateľná presnosť, nastavenie času                     | ± 0,3 s                                                            |
| Ochrana proti výbuchu                                      | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním nie je možná                                   |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Druh krytia                                                | IP54<br>s ochranným krytom a čelným rámom<br>podľa IEC 60529       |
| Teplota okolia                                             | -15 °C...60 °C                                                     |
| Hmotnosť výrobku                                           | 50 g                                                               |
| Spôsob upevnenia                                           | Montáž do čelného panela                                           |
| Pneumatický prípoj                                         | Vnútorň závit M5                                                   |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                     |
| Materiál telesa                                            | ABS                                                                |