

Odpúšťanie kondenzátu WA-1-B

Číslo dielu: 158497

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	mechanicky
Montážna poloha	zvislo +/- 10°
Pomocné ručné ovládanie	tlačidlom
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	externe mechanicky plnoautomaticky
Merané hodnoty	Stav naplnenia
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Prevádzkový tlak	4 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Voda
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	210 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prípoj odvádzania kondenzátu	G1/4
Pneumatický prípoj	M9
Materiál telesa	Mosadz PA