

Kruhové valce EG-4-10-PK-2

Číslo dielu: 15886

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 s
Priemer piestu	4 mm
Tlmenie	bez tlmenia
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Rúra valca
Snímanie polohy	bez
Varianty	jednostranná piestna tyč
Prevádzkový tlak	3.5 bar...7 bar
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	4.9 N
Teoretická min. vratná sila pružiny	1.5 N
Teoretická max. vratná sila pružiny	2.6 N
Hmotnosť výrobku	5 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pneumatický prípoj	PK-2
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál veka	vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	Mosadz, poniklovaná