


Vákuový filter VAF-PK-4

Číslo dielu: 15889

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	3 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Jemnosť filtra	50 µm
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Použitie iba v otvorených vákuových systémoch
Prietok pri podtlaku= -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	6 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pneumatický prípoj	PK-4 s prevlečnou maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	Tkanina PA
Materiál telesa	PA
Vhodné pre odľukovací impulz	8 bar