

Kruhové valce EG-6-15-PK-3

Číslo dielu: 15893

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	15 s
Priemer piestu	6 mm
Tlmenie	jednostranne nenastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Rúra valca
Snímanie polohy	bez
Varianty	jednostranná piestna tyč
Prevádzkový tlak	3 bar...7 bar
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	11.8 N
Teoretická min. vratná sila pružiny	2 N
Teoretická max. vratná sila pružiny	5.2 N
Hmotnosť výrobku	20 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pneumatický prípoj	PK-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	NBR
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca