

Prípojovací kábel KMP1-02-II-10-X


číslo dielca: 158990

Výbehový typ

Kábel je dodateľný v dĺžkach od 1 do 99 m.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 300\text{ V}$
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 250\text{ V}$
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Elektrická prípojka	72-pinový zásuvka
Káblové usporiadanie	50 x 0,75 mm ²
Priemer kábla	19 mm
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Tlakový odliatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PE
Materiálová informácia pre zverné kontakty	postriebrený Zliatina medi