

Západkové spojenie T NPKA-T-Q6-E-P10

Číslo dielu: 1590710

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	4 s
Hĺbka zasunutia hadice	25.8 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	12.5 g
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA66-GF30
Materiál tesnenia závitů	NBR
Materiál dutinky	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR