


Teleso spojky
EAMK-A-D80-77A
Číslo dielu: 1593627

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1200 g
Kód rozhrania akčného člena	D80
Kód rozhrania pre teleso spojky	77A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS