

Plastová hadica PUN-6X1-SW

Číslo dielu: 159665

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	26.5 s
Vnútorný priemer	4 s
Min. polomer ohybu	16 s
Pokyny na použitie	TPE-U na báze esterov Plastová hadica sa môže klásť do styku s káblami len vtedy, ak ich plášť neobsahuje ester kyseliny fosforečnej. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu plastovej hadice.
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 HB
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.0192 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 6 mm pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 4 mm s prevlečnou maticou pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 4 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)