


Príruba motora
EAMF-A-43D-60G/H
Číslo dielu: 1597579

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	255 g
Kód rozhrania vstupu motora	60G 60H
Kód rozhrania pre teleso spojky	43D
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS