


Dvojpiestový valec DPZ-10-40-P-A-S2

Číslo dielu: 159864

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	40 s
Nastaviteľné rozsahy koncových polôh/dĺžok	10 s
Priemer piestu	10 mm
Prevádzkový režim jednotky pohonu	Príruba
tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	Priebežná piestna tyč
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0.08 Nm
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	60 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	60 N
Alternatívne prípoje	viď obrázok produktu
Pneumatický prípoj	M5
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ