



# dvojpiestový valec DPZJ-16-40-P-A-S20

číslo dielca: 159986

FESTO

S dvomi paralelnými priebežnými piestnicami a priečnymi doskami, pre bezdotykové snímanie, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                     | 40 mm                                                       |
| Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka         | 10 mm                                                       |
| priemer piesta                            | 16 mm                                                       |
| Pracovný režim pohonnej jednotky          | Priečna doska                                               |
| Tlmenie                                   | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné                     |
| montážna poloha                           | ľubovoľný                                                   |
| vedenie                                   | Klzné vedenie                                               |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Vedenie                                                     |
| Rozpoznanie polohy                        | pre snímače koncových polôh                                 |
| Premenné                                  | priebežná, dutá piestnica                                   |
| Pracovný tlak                             | 1 ... 10 bar                                                |
| Max. Rýchlosť                             | 1 m/s                                                       |
| činnosť                                   | dvojčinný                                                   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2                                                           |
| Teplota okolia                            | -20 ... 80 °C                                               |
| Nárazová energia v koncových polohách     | 0,15 Nm                                                     |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok     | 180 N                                                       |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred      | 180 N                                                       |
| Alternatívne pripojenia                   | pozri výkres výrobku                                        |
| Pneumatická prípojka                      | M5                                                          |
| Materiálová informácia pre kryt           | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Materiálová informácia pre tesnenia       | NBR                                                         |
| Materiálová informácia pre skriňu         | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Materiálová informácia pre piestnicu      | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |