

Akumulátor stlačeného vzduchu CRVZS-0.1

Číslo dielu: 160233

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Objem	0,1 l
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	AD 2000
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Povolenie	CRN TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	TSSACRNOH17477.5C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Dusík
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...100 °C
Teplota okolia	-10 °C...100 °C
Max. ťahovací moment pre pripojovací závit	15 Nm
Hmotnosť výrobku	226 g
Spôsob upevnenia	Upevňovacia svorka
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál akumulátora stlačeného vzduchu	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál upevňovacej svorky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ