


Tlmič nárazov YSR-32-60-C

Číslo dielu: 160274

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Zdvih	60 s
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.5 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	60 s
Max. dorazová sila	6000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	380 J
Max. absorpcia energie na hodinu	220000 J
Max. zostatková energia	2 J
Vratná sila	20 N
Min. sila zasúvania	160 N
Hmotnosť výrobku	1220 g
Hmotnostný rozsah	400 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ